


연결 케이블 KMP1-02-II-10-X

Part Number: 158990
단종 예정 제품

FESTO

케이블 길이는 1에서 99 m까지 가능
단종 예정 제품. 2017년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------------|---------------------------|
| 조립 위치 | 어디든 |
| 작동 전압 범위 AC | <= 300 V |
| 작동 전압 범위 DC | <= 250 V |
| 허용 가능 전류 부하 | 4 A |
| 보호 등급 | IP65 |
| 유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도 | 5 ... 70 °C |
| 주위 온도 | -30 ... 70 °C |
| 전기 연결 | 72-핀 플러그 소켓 |
| 케이블 구조 | 50 x 0,75 mm ² |
| 케이블 직경 | 19 mm |
| 마운팅 형태 | 클램프 띠 포함 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 주조 경합금 |
| 케이블 피복에 대한 재질 정보 | PE |
| 크림프 콘넥터용 재질 정보 | 은 도금 구리 합금 |