


회전 플랜지
SNCL-100
Part Number: 174409

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	100
표준에 기반	ISO 15552 (이전 VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 ... 90 °C
제품 중량	606 g
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 소재	알루미늄 다이캐스트
베어링 소재	플라스틱
나사 소재	강철 아연 도금