



원형 실린더 ESAZB-4- -P

Part Number(&P): 183125

FESTO

직접 마운팅용 베어링 커버, 실린더 축 수평 공압 연결구 포함 앤드 캡
이 제품은 한국웨스트(주)에서만 주문 가능합니다.



자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 20 mm
피스톤 직경	4 mm
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
작동 압력	4 ... 10 bar
작동 모드	단동 당김 동작
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-20 ... 80 °C
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	2.8 N
0 mm 행정거리의 이송 질량	1.5 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	0.8 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	6 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	0.2 g
공압 연결구	M3
커버에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
씰에 대한 재질 정보	NBR TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지