

원터치 피팅 QSM-M3-1/8-I-U-M

Part Number: 183751

FESTO

수 나사산 내부 육각 소켓형.



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
공칭 사이즈	0.059 "
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	1
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
해양 등급(Maritime classification)p	인증서 확인
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 용력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
공칭 조임 토크	0.354 ft-lbf
공칭 조임 토크의 공차	± 55 %
제품 중량	0.081 oz
마운팅 형태	Internal hexagon A/F 1.5
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 M3
공압 연결구, 포트 2	배관용, 1/8" 외부 직경
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
해제 링의 색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	황동 니켈 도금
Release ring 소재	POM
튜브 씰 소재	NBR
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지