

필터 조절 밸브 LFRS-3/8-D-5M-O-MINI



Part Number: 194729

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

잠금 가능 압력조절기 헤드 포함, 압력 게이지 미포함, 12 bar 의 공칭 압력용, 윤활되지 않은 압축 공기용

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.

단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|--|
| 사이즈 | MINI |
| 시리즈 | D |
| 액츄에이터 자물쇠 | 내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이 |
| 조립 위치 | 수평 +/- 5 |
| 필터 등급 | 5 µm |
| 응축수 배수기 | 수동 회전 |
| 디자인 구조 | 압력 게이지 미포함 필터 압력 조절기 |
| 최대 응축수 용량 | 22 cm3 |
| 바울 보호망 | 금속 바울 보호망 |
| 압력 게이지 | G1/8이 준비됨 |
| 작동 압력 | 1 ... 16 bar |
| 압력 조절 범위 | 0.5 ... 12 bar |
| 최대 압력 Hysteresis | 0.2 bar |
| 표준 공칭 유량 | 1,350 l/min |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010 [-:9:]에 준하는 압축 공기 가스 주입 |
| 작동 및 파일로트 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| 보관 온도 | -10 ... 60 °C |
| 출력에서 공기 청정 등급 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4] 가스 주입 |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 560 g |
| 마운팅 형태 | 라인 설치 액세서리 포함 옵션 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G3/8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G3/8 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | 아연 다이캐스트 |
| 보울 소재 | PC |