


원터치 피팅 QB-1/8-1/4-U-M

Part Number: 533216

FESTO

수 나사산 외부 육각형.



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	0.197 "
Screw-in 볼트부 씰링 타입	코팅
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	10
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
해양 등급(Maritime classification)p	인증서 확인
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	유효 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 용력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	0.31 oz
마운팅 형태	External hexagon A/F 13 육각 소켓 SW5
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 R1/8
공압 연결구, 포트 2	배관용, 1/4" 외부 직경
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
해제 링의 색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PBT
나사 씰 소재	NBR
Release ring 소재	POM
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지