


기본 밸브 LFR-D-5M-MIDI-A

Part Number: 546462

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

금속 보호망 포함 압력 게이지 없음, 필터 등급 5 μ. 자동 배수기.
대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	MIDI
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	5 μm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	압력 게이지 미포함 필터 압력 조절기
최대 응축수 용량	1.462 oz(l)
바울 보호망	금속 바울 보호망
압력 게이지	G1/4이 준비됨
작동 압력	28 ... 180 Psi
압력 조절 범위	6.9 ... 180 Psi
최대 압력 Hysteresis	3 Psi
표준 공칭 유량	84 cfm
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	14 ... 140 °F
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4] 가스 주입
매체 온도	41 ... 140 °F
주변 온도	41 ... 140 °F
제품 중량	31.5 oz
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	PC