

# 벨로우즈 키트 DADB-V6-80-S126-175

Part Number: 553355

FESTO

ISO 15552에 준하는 표준 실린더용.



## 자료 시트

| 특징              | 값                            |
|-----------------|------------------------------|
| 외부 직경           | 93 mm                        |
| 사이즈             | 80                           |
| 행정거리 범위         | 126 ... 175 mm               |
| 피스톤 로드 길이 연장    | 49 mm                        |
| 디자인             | 원형                           |
| 조립 위치           | 어디든                          |
| 디자인 구조          | 벨로우즈 키트<br>덕트 배기 포함          |
| 부식 방지 등급 KBK    | 3 - 부식 응력 수준 높음              |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L               |
| 매체 저항성          | 먼지<br>칩핑<br>오일<br>그리스<br>가솔린 |
| 보호 등급           | IP54                         |
| 주변 온도           | -10 ... 80 °C                |
| 제품 중량           | 140 g                        |
| 마운팅 형태          | slip-on<br>나사산 핀 포함          |
| 공압 연결구          | G1/4                         |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                    |
| 어댑터 부품 소재       | PA-강화                        |
| 씰 소재            | NBR                          |
| 벨로우즈 소재         | NBR                          |
| 나사산 핀 소재        | 고합금 강철, 부식방지                 |