


원터치 판넬용 콘넥터 NPQM-H-Q12-E-P10

Part Number: 558810

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	11 mm
디자인	벌크헤드
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 ... 70 °C
제품 중량	60 g
공압 연결구, 포트 1	외경 12mm 튜브용
공압 연결구, 포트 2	외경 12mm 튜브용
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	다이어프램 밸브
너트 소재	다이어프램 밸브
튜브 씰 소재	NBR