



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|--------------------|
| 부식 방지 등급 KBK | 4 - 부식 응력 수준 매우 높음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 최대 죄임 토크 | 8 Nm |
| 제품 중량 | 80 g |
| 재질 사항 | RoHS 예 승인 |
| 브라켓 소재 | 압력 증강 기능 |