


# T-분배기 FCK-3-PK-3-KU

Part Number: 6273

FESTO

폴리머 디자인.



## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	2.4 mm
조립 위치	어디든
디자인	T-형태
컨테이너 사이즈	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	유효 작동 가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
공압 연결구, 포트 1	외경 4mm 튜브용 너트 포함 바브드 커넥터 내경 3mm용
공압 연결구, 포트 2	외경 4mm 튜브용 너트 포함 바브드 커넥터 내경 3mm용
유니언 너트 소재	POM
재질 사항	RoHS 에 승인
재료 - 커넥터	POM