


병렬 키트 EAMM-U-50-S38-38AA-78

Part Number: 8058926

FESTO

전동 드라이브에 적합.



자료 시트

특징	값
사이즈	50
조립 위치	어디든
최대 속도	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	12.1 kgmm ²
무 부하 토크	0.01 Nm
이송 가능 토크	1 Nm
제품 중량	600 g
인터페이스 코드, 액추에이터	S38
인터페이스 코드, 모터 인	38AA
재질 사항	RoHS 에 승인