


선택 밸브 VHEF-ET-M32-M-N14

Part Number: 8080969

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 열림/닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	수동
폭	20 mm
표준 공칭 유량	870 l/min
작동 압력 MPa	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력	-0.95 ... 10 bar
디자인 구조	포펫 시트
Reset 형태	기계 스프링
공칭 사이즈	6 mm
배기 기능	유량 조절 가능
사용 설명서	수동으로만 작동
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 가능
중복	제로(0) 오버랩
최대 스위칭 주기	0.5 Hz
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
구동 토크	0.4 Nm
액추에이터에 가해지는 최대 힘	200 N
액추에이터에 가해지는 최대 횡력	200 N
제품 중량	200 g
마운팅 형태	전면 패널 설치 관통 홀 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	1/4 NPT
공압 연결구, 포트 2	1/4 NPT
공압 연결구, 포트 3	1/4 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	PA-강화
씰 소재	NBR
하우징 소재	아노다이징 알루미늄
레버 소재	PA-강화