

# 리듀싱 슬리브 DARQ-R-A-S17-S11-17-P5

Part Number: 8082134

FESTO

드라이브 샤프트를 프로세스 밸브 피팅에 맞춰 조정하기 위한  
리듀싱 슬리브. 포장 단위 5개.



## 자료 시트

| 특징              | 값                           |
|-----------------|-----------------------------|
| 길이              | 17 mm                       |
| 컨테이너 사이즈        | 5                           |
| 디자인 구조          | 내부 정사각형 / 외부 팔각형<br>리듀싱 슬리브 |
| 부식 방지 등급 KBK    | 2 - 부식 응력 수준 보통             |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III          |
| 제품 중량           | 145 g                       |
| 연결 1, 기능        | 드라이브 출구                     |
| 연결 1, 디자인       | SW17                        |
| 연결 2, 기능        | 리듀싱 출구                      |
| 연결 2, 디자인       | SW11                        |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                   |
| 슬리브 소재          | 소결 스틸, 스테인리스                |