

# 플라스틱 배관 PU-3/8-SW

Part Number(&P): 8501

FESTO

CN, CK 콘넥터, 고 유연성 꼬임 방지, 폴리우레탄 (식품 산업용으로 허가되지 않음).

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.  
최대 압력 값은 최대 온도에서 허용가능.



## 자료 시트

특징	값
외부 직경	9.5 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	44 mm
내부 직경	6.5 mm
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
주변 온도	-30 ... 60 °C
길이에 따른 제품 중량	0.048 kg/m
색상	흑색
재질 사항	RoHS 에 승인