

# Sujungimo kolektorius VABM-C8-12E-G14-24-PT-L

Gaminio numeris: 1247984

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė   |
|---|---|
| Tinklelio matmuo                                      | 12 mm   |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius              | 24  |
| UKCA marking (see declaration of conformity)          | To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                         | 0 - No corrosion stress                               |
| PWIS conformity                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas      | 0,6 Nm  |
| Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos | 5 Nm  |
| Produkto svoris                                       | 1.526 g   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                      | G1/4  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3                      | G1/4  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5                      | G1/4  |
| Informacija   | atitinka RoHS   |
| Material manifold                                     | Aliuminio liejinys                                    |