

# Užmaunama jungtis QS-B-1/4-6-20

Gaminio numeris: 130918  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[išorinis sriegis su išorine penkiakampe veržle](#)  
[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge](#)



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis   | Standartas                                      |
| Nominalus dydis                               | 4 mm  |
| Sandarinio tipas ant varžto                   | padengimas                                      |
| Montavimo pozicija                            | Bet koks  |
| Dėžės dydis                                   | 20  |
| Konstrukcija                                  | Traukimo/ stūmimo principas                     |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar                                |
| Darbinė terpė                                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei       | Galima naudoti oro tepimą                       |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                 | 1   |
| Aplinkos temperatūra                          | -10 ... 60 °C                                   |
| Leidimas                                      | Germanischer Lloyd                              |
| Maksimalus priveržimo momentas                | 12 Nm   |
| Produkto svoris                               | 18 g  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1              | Išorinis sriegis R1/4                           |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2              | vamzdeliui, 6mm išorinio skersmens              |
| Išjungimo žiedo spalva                        | mėlynas   |
| Informacija                                   | atitinka RoHS                                   |
| Informacija apie tvirtinimą                   | Žalvaris<br>Nikeliuota                          |
| Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys     | POM   |
| Informacija apie žarnelės sandariklį          | NBR   |
| Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis        |