

Įkišama/srieginė L-jungtis NPQP-L-R38-Q12

Gaminio numeris: 132436

FESTO

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2013.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 6,9 mm |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 18 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | R3/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | vamzdeliui, 12mm išorinio skersmens |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS |
| Informacija apie tvirtinimą | PP |
| Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |