

# Y įkišama detalė NPQP-Y-R18-Q6

Gaminio numeris: 132462

FESTO

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2013.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	2,8 mm
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	8 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	R1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 6mm išorinio skersmens
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PP
Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis