

# Ikišama/srieginė L-jungtis, ilga QSMLL-M3-3-100

Gaminio numeris: 133011

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampiu



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Nominalus dydis	0,9 mm
Sandarinio tipas ant varžto	Sandarinio žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrucija	L-shape, long
Dėžės dydis	100
Konstrucija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Nominalus užveržimo momentas	0,48 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 55 %
Produkto svoris	2,8 g
Montavimo tipas	External hexagon A/F 5.5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis M3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 3 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis