

# Sriegtinė įmovos detalė CRCN-1/4-PK-4

Gaminio numeris: 13972

FESTO

Korozijai atsparus,  
su sandarinimo žiedu,  
PAN, PUN, PL, PP, PU vamzdeliams.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	3,2 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Dėžės dydis	1
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	17,73 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 6 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material of threaded seal	PA - sustiprintas TPE-U(PU)