


Vienkryptis droselis GRLA-10-UNF-1/4-B

Gaminio numeris: 151574

FESTO

Išmetamo oro valdymui, su pasukama jungtimi.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 2	UNF10-32
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C