

Diferencinis slėgio vožtuvas LRL-1/4-QS-6

Gaminio numeris: 153514

FESTO

be monometro, su išoriniu sriegiu ir QS- jungtimi



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Valdiklio funkcija	Diferencialinis slėgis, pastovus su grįžtamu srautu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-6
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus atviras srauto debitas	241 l/min
Slėgio valdymo diapazonas	2 ... 6 bar
Slėgis jėjime 1 Mpa	0 ... 0,9 MPa
Jėjimo slėgis 1	0 ... 9 bar
Slėgis jėjime 1psi	0 ... 130,5 psi
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-sustiprintas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Vykdiklio užraktas	Sraigtinis varžtas su užfiksuojama veržle
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	tiesiogiai valdomas stūmoklio reguliatorius su uždaru suslėgto oro padavimu
Nominalus uždaras srauto debitas	240 l/min
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	38 g
Material of threaded plug	Nikeliuotas varis
Informacija	atitinka RoHS
Material of threaded seal	PTFE