

# T įkišama detalė

## QSYL-3/8-5/16-U

Gaminio numeris: 153788

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampiu



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis   | Standartas                                      |
| Nominalus dydis                               | 7,3 mm  |
| Sandarinio tipo ant varžto                    | padengimas                                      |
| Montavimo pozicija                            | Bet koks  |
| Dėžės dydis                                   | 1   |
| Konstrucija                                   | Traukimo/ stūmimo principas                     |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar                                |
| Maritime classification                       | see certificate                                 |
| Darbinė terpė                                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei       | Galima naudoti oro tepimą                       |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                 | 1 - Low corrosion stress                        |
| Aplinkos temperatūra                          | -10 ... 60 °C                                   |
| Maksimalus priveržimo momentas                | 24 Nm   |
| Produkto svoris                               | 38 g  |
| Išėjimų skaičius                              | 2   |
| Padavimo linijų skaičius                      | 1   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1              | Male thread 3/8 NPT                             |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2              | vamzdeliui, 5/16" išorinio skersmens            |
| Išjungimo žiedo spalva                        | pilkas  |
| Informacija                                   | atitinka RoHS                                   |
| Material housing                              | PBT   |
| Material release ring                         | POM   |
| Material of tubing seal                       | NBR   |
| Material of tube retaining claw               | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis        |