

Plastikiniai vamzdeliai PU-5/16-BL

Gaminio numeris: 158361

FESTO

CK ir CN jungtims, dalinai lankstūs ir lenkimui atsparūs, poliuretanas (netinka maisto pramonėje).

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Maksimalus slėgis leidžiamas prie maksimalios temperatūros.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	7,94 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	37 mm
Vidinis diametras	5,7 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-30 ... 60 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,03 kg/m
Spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS