


# Tiesinė pavara DGPL-11/16"- -PPV-A-KF-B

Gaminio numeris: 162940


FESTO

Padėties nustatymui, be koto, su mechanine mova tarp stūmoklio ir pavaros, ir valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	10 ... 3.000 mm
Stūmoklio diametras	11/16"
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Pavaros principas	teigiamas blokavimas (griovelis)
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	16 mm
Pneumatinis pajungimas	UNF10-32