

# Paleidimo vožtuvas HEE-D-MINI-230



Gaminio numeris: 172958

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Aptarnavimo elementams, be srieginių jungimo plokštelių su FRB sriegine ašimi](#)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Veikimo būdas	elektrinis
Sandarinimo principas	švelnus
Oro išmetimo funkcija	nedroselijuojantis
Rankinis valdymas	fiksavimas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	valdoma
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Darbinis slėgis	2,5 ... 16 bar
Budėjimo ciklas	100 %
Ritės charakteristikos duomenys	230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA
Leistini įtampos svyravimai	-14 % / +10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais
Montavimo pozicija	Bet koks
Srauto kryptis	nereversuojamas
Produkto svoris	223 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type C to EN 175301-803 Kištukas Pagal DIN EN 175301-803
Signal status display	su priedais
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu