



# Priartėjimo jutiklis

## SMT-8-PS-K5-LED-24-B

Gaminio numeris: 175434

FESTO

elektrinis, bekontaktinis, PNP, pavaroms su T- grioveliu, su kabeliu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	T- formai
Leidimas	C-Tick
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Suveikimo laikas	≤ 0,2 ms
išjungimo laikas	≤ 0,5 ms
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	3 W
Įtampos kritimas	≤ 1,8 V
Liekamoji srovė	≤ 0,1 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Kabelis 3- šerdys
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio priedas	Standartas
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje įjungiamas į išilginį lizdą
Maksimalus priveržimo momentas	0,2 Nm
Produkto svoris	60 g
Informacija apie tvirtinimą	TPE-U(PU) aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67