

suction gripper ESG-150

Gaminio numeris: 189180

FESTO



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Siurbtuko diametras	150 mm
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje Vakuumo jungtis šone su aukščio kompensatoriumi With long height compensator
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 6
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-30 ... 200 °C
Vakuumo pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	FPM NBR PUR VMQ (silikonas)