

Vakuomo siurbtukas ESV-20-SF

Gaminio numeris: 190982

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Siurbtuko diametras	20 mm
Siurbtuko apimtis	0,318 cm ³
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-10 ... 200 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	16,3 N
Produkto svoris	1,6 g
Spalva	pilkas
Atramos kietumas	60 +/- 5
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	FPM