

Ašies komplektas EAMM-A-P10-38A-40G

Gaminio numeris: 2297648

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	12,5 Nm
Produkto svoris	190 g
Interface code, actuator	P10-38A
Interface code, motor in	40G
Interface code, coupling housing	38A
Informacija	atitinka RoHS