

Apsauginės dumplės EADB-V2-40-S10-100

Gaminio numeris: 2828834

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	57 mm
Dydis	40
Eigos ribos	10 ... 100 mm
Cilindro koto pailginimas	50 mm
Konstrukcija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Dumplių rinkinys su oro išleidimu
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Atsparumas radio bangoms	Dulkės Drožlės Alyva Tepalas Benzinas
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Judanti masė	44 g
Produkto svoris	109 g
Montavimo tipas	slydimas Su sriegine galvute
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material adapter components	Aliuminio liejinys anoduotas
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis