



# Elektromagnetinis skirstytuvas

## MZH-3-0,4-K

Gaminio numeris: 30210

FESTO

Mikro pneumatika, su elektromagnetais, rankiniu valdymu, be elektrinių jungčių.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Standartinis nominalus srauto debitas	4 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 7 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Apsaugos klasė	IP40 su šakute
Nominalus dydis	0,4 mm
Valdymo tipas	tiesioginis
Išjungimo laikas	4 ms
Ijungimo laikas	4 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24V DC: 0,5W
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	20 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu