



# Enkoderio kabelis NEBM-REG6-K-5-Q14N-REG6

Gaminio numeris: 5219210

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Cable identification	Without inscription label holder
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	Connection pattern RE
Electrical connection 1, number of pins/wires	6
Electrical connection 1, occupied pins/wires	6
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	kampinis
Electrical connection 2, connection type	Kištukas
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	Connection pattern RE
Electrical connection 2, number of pins/wires	6
Electrical connection 2, occupied pins/wires	6
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	1,6 A
Atsparumas smūgiams	2 kV
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Bandyamas pagal užklausimą
Bending radius, fixed cable installation	≥ 83 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 100 mm
Kabelio skersmuo	8,3 mm
Kabelio struktūra	2x0,51+4x0,205
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,205 mm <sup>2</sup> 0,51 mm <sup>2</sup>
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG20 AWG24
Apsaugos klasė	IP20
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-40 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-10 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Kabelio apvalkalo spalva	Juodas
Material housing	PVC
Korpuso spalva	pilkas
Material insulation	PVC