

Paleidimo vožtuvas MS4N-EE-1/8-V230-Z

Gaminio numeris: 532090

FESTO

Elektrinis, oro srautas: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|---|
| Oro išmetimo funkcija | nedroselijuojantis |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Rankinis valdymas | fiksavimas Stūmimas |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Valdymo tipas | tiesioginis |
| Valdomas oro tiekimas | Vidinis |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 uždaryta Monostabilus |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | su priedais |
| Darbinis slėgis | 4 ... 14 bar |
| b reikšmė | 0,5 |
| C reikšmė | 4,5 l/sbar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.000 l/min |
| Ritės charakteristikos duomenys | 230V AC |
| Darbinė terpė | Suslėgtas oras |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 273 g |
| Elektrinis pajungimas | Kištukas Kubinės konstrukcijos C forma pagal DIN 43650 |
| Montavimo tipas | su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į liniją |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | NPT1/8-27 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | NPT1/8-27 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/4 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |