


# Y įkišama jungtis QSY-F-6-4

Gaminio numeris: 533934

FESTO

mažinantį.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	3,5 mm
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Tinkama kontaktui su maisto produktais	pagal gamintojo deklaraciją
Aplinkos temperatūra	0 ... 150 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Produkto svoris	17,8 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	vamzdeliui, 6mm išorinio skersmens
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 4mm išorinio skersmens
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris Chromu ir nikeliu padengta
Informacija apie sandarinimo žiedus	FPM
Informacija apie žarnelės sandariklį	FPM