

Sujungimo kolektorius VABM-C7-12P-G18-9

Gaminio numeris: 552659

FESTO

VOVG solenoidiniam skirstytuvui su vidiniu oro valdymu.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|-------------------------------|
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 9 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Produkto svoris | 231 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material manifold | Aliuminio liejinys |