

# Apsauginės dumplės DADB-V6-63-S476-500

Gaminio numeris: 553349

FESTO

Standartiniam cilindrams pagal ISO 15552.



## Tech. Duomenys

| Savybės                       | Reikšmė   |
|-------------------------------|---|
| Išorinis diametras            | 57 mm   |
| Dydis                         | 63  |
| Eigos ribos                   | 476 ... 500 mm                                    |
| Cilindro koto pailginimas     | 134 mm  |
| Konstrukcija                  | apvalus   |
| Montavimo pozicija            | Bet koks  |
| Konstrukcija                  | Dumplių rinkinys<br>su oro išleidimu              |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress                         |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B2-L                                    |
| Atsparumas radio bangoms      | Dulkės<br>Drožlės<br>Alyva<br>Tepalas<br>Benzinas |
| Apsaugos klasė                | IP54  |
| Aplinkos temperatūra          | -10 ... 80 °C                                     |
| Produkto svoris               | 203 g   |
| Montavimo tipas               | slydimas<br>Su sriegine galvute                   |
| Pneumatinis pajungimas        | G1/4  |
| Informacija                   | atitinka RoHS                                     |
| Material adapter components   | PA - sustiprintas                                 |
| Material seals                | NBR   |
| Material bellows              | NBR   |
| Material threaded pin         | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis          |