

Apsauginės dumplės DADB-S1-12-S101-150

Gaminio numeris: 553395

FESTO

Standartiniam cilindrams pagal ISO 6432.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	22 mm
Dydis	12
Eigos ribos	101 ... 150 mm
Cilindro koto pailginimas	48 mm
Konstrukcija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Dumplių rinkinys su oro išleidimu
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Atsparumas radio bangoms	Dulkės Drožlės Alyva Tepalas Benzinas
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkto svoris	13 g
Montavimo tipas	Su sriegine galvute su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material adapter components	PA - sustiprintas
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis