


Elektromagnetinis skirstytuvas VSVA-B-B52-D-D2-1R5L

Gaminio numeris: 566995

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Skirstytuvo funkcija | 5/2 bistabilus |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Plotis | 52 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 2.800 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,3 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 3 ... 10 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Leidimas | C-Tick c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL) |
| KC mark | KC-EMV |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvumus |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Apsaugos klasė | IP65 NEMA 4 |
| Nominalus dydis | 15 mm |
| Tinklelio matmuo | 59 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droseliuojamas Via throttle plate Via individual sub-base |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Atitinka standartus | ISO 5599-1 |
| Rankinis valdymas | fiksavimas Stūmimas |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | Vidinis |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Overlap | Positive overlap |
| Signal status display | LED |
| Vožtuvo srauto greitis | 4.000 l/min |
| Pralaidumas skirstytuvo, montuojamo ant atskiros plokštės. | 2.400 l/min |
| Pralaidumas skirstytuvo, montuojamo į bloką. | 2.800 l/min |
| Reversavimo laikas | 18 ms |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| Didž.teigiamas testavimo impulsas prie loginio 0 | 1.000 μs |
| Didž.neigiamas testavimo impulsas prie loginio 1 | 3.500 μs |
| Elektromagneto ritės nominali atjungimo srovė | 165 mA iki 30 ms |
| Nominali srovė su jos mažinimu | 35 mA po 30 ms |
| Ritės charakteristikos duomenys | 24 V DC: 4.6 W |
| Leistini įtampos svyravimai | +/- 10 % |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|---|
| Atsparumas vibracijoms | Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6 |
| Atsparumas smūgiams | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 90 % |
| Valdymo terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 732 g |
| Elektrinis pajungimas | 3-poliai M12x1 Centrinis kištukas apvalios konstrukcijos |
| Montavimo tipas | Ant pajungimo pado |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 2 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | FPM HNBR NBR |
| Material housing | Padengtas aliuminiu PA |
| Material screws | Plienas Galvanizuota |