

Plastikiniai vamzdeliai

PLN-5/16-BL-150-CB

Gaminio numeris: 569916

FESTO

didelis atsparumas chemikalams ir hidrolizei.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras,coliais	5/16
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	0,164 Fuß
Min. lenkimo spindulys	0,082 Fuß
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 203 Psi
Skyriaus sertifikatas	TZW
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Tinkama kontaktui su maisto produktais	pagal gamintojo deklaraciją
Aplinkos temperatūra	-22 ... 176 °F
Leidimas	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Produkto svoris pagal ilgį	0,231 oz/ft
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarnes	PE