

# Amortizatorius DYSC-4-4-Y1F

Gaminio numeris: 570506

FESTO

Savaime besireguliuojantis



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė                         |
|---|---------------------------------|
| Dydis   | 4                               |
| Eiga  | 4 mm                            |
| Dempferiavimas                                | savireguliuojantis              |
| Montavimo pozicija                            | Bet koks                        |
| Pozicijos atpažinimas                         | Be                              |
| Maksimalus smūginis greitis                   | 2 m/s                           |
| Trumpas numetimo laikas                       | 0,2 s                           |
| Ilgas numetimo laikas                         | 1 s                             |
| Darbo režimas                                 | vienpusio veikimo<br>stumiantys |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                 | 2 - Moderate corrosion stress   |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B2-L                  |
| Aplinkos temperatūra                          | -10 ... 80 °C                   |
| Dempferiavimo ilgis                           | 4 mm                            |
| Maks. stabdymo jėga                           | 100 N                           |
| Maksimalus energijos suvartojimas per eiga    | 0,6 J                           |
| Maksimalus energijos suvartojimas per valandą | 5.600 J                         |
| Maksimali liekamoji energija                  | 0,006 J                         |
| Numetimo jėga                                 | 0,7 N                           |
| Produkto svoris                               | 5 g                             |
| Montavimo tipas                               | Su užraktu                      |
| Informacija                                   | atitinka RoHS                   |
| Material seals                                | NBR                             |
| Material housing                              | aukštai legiruotas plienas      |
| Material piston rod                           | aukštai legiruotas plienas      |