

Sujungimų blokas VABM-B10-20E-N38-5-P3

Gaminio numeris: 576456

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|-------------------------------|
| Tinklelio matmuo | 22 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 5 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produkto svoris | 825 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Valdomas oro portas 12 | 1/8 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | 3/8 NPT |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material manifold | Aliuminio liejinys |