

# Sujungimų blokas VABM-B10-20E-N38-10-P3

Gaminio numeris: 576461

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	22 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	10
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	1.451 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	3/8 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys