

# Plastikiniai vamzdeliai

## PU-1/8-SW

Gaminio numeris: 7993

FESTO

CK ir CN jungtims, dalinai lankstūs ir lenkimui atsparūs, poliuretanas (netinka maisto pramonėje).

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Maksimalus slėgis leidžiamas prie maksimalios temperatūros.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	3,18 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	13 mm
Vidinis diametras	2,26 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-30 ... 60 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,005 kg/m
Spalva	Juodas
Informacija	atitinka RoHS