

Sujungimų blokas VABM-B10-25S-N38-5-P3

Gaminio numeris: 8026309

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	27,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	5
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	726 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	3/8 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys