


Sujungimų blokas VABM-B10-30S-N12-4

Gaminio numeris: 8026388

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	32 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	1.267 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/2 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1/2 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 5	1/2 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys