

Maitinimo plokštė

VABF-B10-30-P1-G38

Gaminio numeris: 8026433

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimalus priveržimo momentas	6 Nm
Produkto svoris	40 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material supply plate	Padengtas aliuminiu