

Fixed restrictor VFFG-T-F6-16

Gaminio numeris: 8047358

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | Droseliavimo funkcija |
| Montavimo tipas | Tapped |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Leidimas | c UL us - Recognized (OL) |
| Dydis | For ø 5.8 mm |
| Nominalus dydis | 1,6 mm |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 1,2 g |
| Informacija | atitinka RoHS |