

rack and pinion axis

EHHH-80-RP- -

Gaminio numeris: 8068233

FESTO



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	250 ... 2.500 mm
Dydis	80
Plotis	411 mm
Aukštis	245 mm
Ilgis	With max. stroke length: 3268 mm With min. stroke length: 768 mm
Montavimo pozicija	Vertikalus
Reduktoriaus tipas	Right-angle servo gear unit
Konstrukcija	Elektromechaninis tiesinis modulis With gear rack
Kreipiančioji	Recirculating roller bearing guide
Pavaros perdavimo santykis	5:1
Darbinis slėgis	6 bar
Saugojimo temperatūra	-10 ... 40 °C
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	10 ... 40 °C
Didžiausias naudingumo koeficientas	96 %
Informacija	atitinka RoHS